

# MQ VANDENS TIEKIMO SPRENDIMAS



MQ yra išbaigtas sprendimas – visi MQ komponentai yra pilnai integruoti ir užtikrina paprastą, efektyvų ir greitą įrengimą. Sistemą sudaro siurblys, variklis, diafragminis bakas, atbulinis vožtuvas ir siurblio valdiklis. Viskas pateikiama kaip vienas sprendimas, todėl nereikia jokio sudėtingo ir nepatogaus atskirų sistemos dalių surinkimo.

MQ yra išbaigtas sprendimas tiek vandens siurbimui iš šulinio, tiek miesto vandentiekio slėgio didinimui. Užpildytas MQ gali siurbti vandenį iš 8 m žemiau jo esančio lygio. Išskirtinis vandeniu aušinamas variklis užtikrina tylų darbą. Visame pasaulyje jau naudojama daugiau kaip 1 milijonas MQ siurblių, tad galima teigti, kad tai yra profesionalų mėgstamas pasirinkimas.


## TECHNINIAI DUOMENYS

<b>Maitinimo įtampa</b>	1 x 220-240 V, 50 Hz
<b>Korpuso klasė</b>	IP54
<b>Izoliacijos klasė</b>	B
<b>Garso slėgio lygis</b>	≤ 55 dB(A)
<b>Ženklinimas</b>	CE
<b>Tinkamumo geriamajam vandeniu patvirtinimai</b>	UL778, tinkamumas naudoti lauke (su gaubtu) (USA) ACS(Prancūzija) CSA 22.2 (Kanada) GOST (Rusija) Rospotrebnadzor (Eurazija)

## EKSPLOATAVIMO SĄLYGOS

<b>Sistemos slėgis</b>	Maks. 7,5 bar
<b>Slėgis įvade</b>	Maks. 3 bar
<b>Įsiurbimo aukštis</b>	Maks. 8 m
<b>Skysčio temperatūra</b>	Nuo 0 °C iki +35 °C
<b>Aplinkos temperatūra</b>	Nuo 0 °C iki +45 °C

## MATMENYS



Siurblio tipas	Įtampa	$I_{1/1}$ [A]	$I_{paleidimo}$ [A]	$P_1$ [W]	Neto masė [kg]
MQ 3-25	1-415 V	3.3	11.7	600	13.0
MQ 3-35	1-415 V	4.0	11.7	850	13.0
MQ 3-45	1-415 V	4.5	11.7	1000	13.0



# MQ SAVYBĖS

## Apsauga nuo sausosios eigos

Integruotas valdiklis apsaugo siurbį nuo sausosios eigos ir variklio perkaitimo.


## Savisiurbis siurblys

MQ gali siurbti vandenį iš žemesnio nei siurblys lygio.

Jei siurblys yra užpildytas vandeniu, jis gali pakelti vandenį iš 8 m gylio.

## Tylus darbas

Dėl geros hidraulinės konstrukcijos ir vidinio aušinimo siurblys dirba labai tyliai, todėl jį galima įrengti tiek patalpose, tiek lauke.



**Slėgio kėlimas iš tarpinio bako**



**Miesto vandentiekio slėgio didinimas**




**Vandens tiekimas iš šulinio / bako**

### ASORTIMENTAS, 1 X 220-240 V

Regionas	Siurblio tipas	Kištuko tipas		Produkto numeris
		Schuko		
Europa 50 Hz rinkos	MQ 3-25	•		96515520
	MQ 3-35	•		96515412
	MQ 3-45	•		96515415

Visi siurbLIAI tiekiami su 2 m kabeliu

### NAŠUMŲ DIAPAZONAS



### MAKS. ĮSIURBIMO AUKŠTIS

